

QB 25/6.5/11.5 SAKR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 25, 间距 P（单位：mm）：6.50, 绝缘: 无, 宽度: 0.9 mm
订货号	0134000000
类型	QB 25/6.5/11.5 SAKR
GTIN (EAN)	4008190118945
数量	20 items

QB 25/6.5/11.5 SAKR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	13.24 mm	深度 (英寸)	0.5213 inch
高度	158.6 mm	高度 (英寸)	6.2441 inch
宽度	0.9 mm	宽度 (英寸)	0.0354 inch
净重	7.84 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
安装方式	旋紧的		

大小

间距 P (单位 : mm)	6.50 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	25	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

额定数据

额定电流	32 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		