P 14/4 D01 BR SAKS4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







魏德米勒还提供恰当的熔断片,作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器(微型熔断器)、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

版本	熔断器配合插芯(端子), 高度: 11 mm, 深: 10.5 mm, 铝质, 棕色
订货号	<u>0138100000</u>
类型	P 14/4 D01 BR SAKS4
GTIN (EAN)	4008190077365
数量	50 items

P 14/4 D01 BR SAKS4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
人可怕王里				
深	10.5 mm	深度 (英寸)	0.4134 inch	
高度	11 mm	高度 (英寸)	0.4331 inch	
直径	12 mm		0.36 g	
温度				
环境温度	-5 °C40 °C			
环保产品合规	,			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
安装指导	直接安装			
大小				
直径	12 mm			
材料参数				
11111 2 XX			,	
基础材料	铝质	颜色编码	棕色	
系统特征值				
类型 类型	熔丝盒			
通用的				
安装指导	直接安装			
额定数据				
额定电流	4 A			
	,			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92 27-25-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92 27-25-03-90	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-20-03-90	
10.0	27-23-03-30			

目录日期/图纸 2