# SCHS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







# 通用订货数据

版本	设备标记号, 附件 x 17 mm, PVC, 颜色编码: 黑色, 标记号托架		
订货号	0138900000		
类型	SCHS1		
GTIN (EAN)	4008190009168		
数量	400 items		

# SCHS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
.1.300	<u> </u>		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
			<u>'</u>
深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	1000 mm	高度 (英寸)	39.37 inch
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch
净重 ————————————————————————————————————	93 g		
温度	,		,
工作温度范围	-2080 °C		
环保产品合规			<del></del>
LINY HILLIAM			
RoHS 合规状态	符合要求		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用数据			
材料颜色(阻抗编码)	0		
类型	标记号托架		
宽度	17 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
最大工作温度	80 °C		
最小工作温度	-20 °C		
颜色编码	黑色		
卤素	不		
基础材料	PVC		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCar	d
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Access	ories	
工作温度范围	-2080 °C		
设备标记号			
卤素	不		
分类			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

# SCHS1

图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# SCHS1



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# ESO 插入式标记号



# 通用订货数据

类型 ESO/SCHS1 500X12,5X0,3

订货号 0139000000

GTIN (EAN) 4008190047252

数量 100 ST

## 版本

端子标记号, 插入式标记号, 500 x 12.5 mm, 白色

# STR 透明条



# 通用订货数据

类型 STR F.SCHS

订货号 0139200000

GTIN (EAN) 4008190159290

数量 1 ST 版本

端子标记号, 护罩, 500 x 12.5 mm, 透明