

**STB 17/D6/4/M4 SAKC10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Similar to illustration

测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	SAK系列, 插座
订货号	<a href="#">0147100000</a>
类型	STB 17/D6/4/M4 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190183042
数量	50 items

## STB 17/D6/4/M4 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	22 mm	深度 (英寸)	0.8661 inch
直径	6 mm	净重	2.59 g

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 大小

外径	6 mm	直径	6 mm
插孔深度	15.5 mm		

## 材料参数

基础材料	青铜 - 锌	表面处理	经镀锌处理的
颜色编码	灰色		

## 系统特征值

类型	用于端子
----	------

## 通用的

安装指导	直接安装	表面处理	经镀锌处理的
------	------	------	--------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		