


AP SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

版本	用于端子的端板, 米色, 高度: 32.5 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
订货号	0150960000
类型	AP SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008190071981
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	32.5 mm	高度 (英寸)	1.2795 inch
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch
净重	1.44 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.015 kg CO2eq.	

其它技术参数

可卡装	是	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

大小

静差 TS 35	22 mm
----------	-------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	侧板
----	----

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		