

QL 4 SAK2.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：mm）：6.00, 绝缘: 无, 宽度: 23.4 mm
订货号	0156100000
类型	QL 4 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190076443
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	Q 4 SAK2.5

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.6 mm	深度 (英寸)	0.0236 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	23.4 mm	宽度 (英寸)	0.9213 inch
净重	0.51 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	6.00 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
------	------	------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	4	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据


额定电压	400 V	额定电流	32 A
------	-------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

附件

横联接




附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VH 8/4.9/3.3	版本
订货号	0266700000	连接套筒（端子），螺钉固定的，宽度: 4.9 mm, 高度: 4.9 mm, 深: 8 mm, 回路数: 1, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190152031	
数量	100 ST	

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	KISC M3X15/6 SAK2.5	版本
订货号	0359000000	固定夹, 安装螺丝, 钢
GTIN (EAN)	4008190061548	
数量	100 ST	