

产品图片



通用订货数据

版本	用于安装导轨的安装脚, 银色, 钢, M 6, 宽度: 18 mm
订货号	0164000000
类型	TSTW 6/M6
GTIN (EAN)	4008190095345
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	48 mm	深度 (英寸)	1.8898 inch
高度	72 mm	高度 (英寸)	2.8346 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
净重	37.1 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装导轨

表面处理	经镀锌处理的	强度	2.10 mm
基础材料	钢		

分类

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		