

SS M3 D 128-A 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	锁紧垫圈, 青铜材质
订货号	0164400000
类型	SS M3 D 128-A 3
GTIN (EAN)	4008190035914
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

直径 6.2 mm 最大壁厚 1.2 mm
净重 0.1 g

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导 直接安装 安装方式 导轨安装

大小

直径 6.2 mm

材料参数

基础材料 青铜材质 表面处理 未处理的
颜色编码 灰色

系统特征值

类型 熔丝盒

通用的

安装指导 直接安装 表面处理 未处理的

分类

ETIM 8.0 EC002345 ETIM 9.0 EC002345
ETIM 10.0 EC002345 ECLASS 14.0 23-09-03-09
ECLASS 15.0 23-09-03-09