



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，180 A，回路数：3，间距 P（单位：mm）：14.00，绝缘：无，宽度：58 mm |
| 订货号 | 0167000000 |
| 类型 | QL 3 SAK70 |
| GTIN (EAN) | 4008190001018 |
| 数量 | 5 items |
| 交货状态 | 本产品即将停产。 |
| 有效期 | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 4 mm | 深度 (英寸) | 0.1575 inch |
| 高度 | 14 mm | 高度 (英寸) | 0.5512 inch |
| 宽度 | 58 mm | 宽度 (英寸) | 2.2835 inch |
| 净重 | 25.2 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24 |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|------|------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版 | 不 | | |

大小

| | |
|---------------|----------|
| 间距 P (单位: mm) | 14.00 mm |
|---------------|----------|

材料参数

| | | | |
|------|-------|------|----|
| 基础材料 | Cu Zn | 颜色编码 | 灰色 |
|------|-------|------|----|

系统特征值

| | |
|----|-------|
| 类型 | 用于横联件 |
|----|-------|

通用的

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 回路数 | 3 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

额定数据

| | |
|------|-------|
| 额定电流 | 180 A |
|------|-------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | BFSC M5X45 | 版本 |
| 订货号 | 0345600000 | 安装螺钉（端子），5.00 mm, 钢, 深: 8.5 mm, 宽度: 8.5 mm, 高度: 45 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190058739 | |
| 数量 | 20 ST | |
| 类型 | SS M5 D 128-A 5 | 版本 |
| 订货号 | 0346100000 | 锁紧垫圈, 青铜材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190137199 | |
| 数量 | 50 ST | |