



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

#### 通用订货数据

版本	端子盖, 黄色, PVC, 高度: 37 mm, 宽度: 71.6 mm, 深: 1 mm, V-2
订货号	<a href="#">0178700000</a>
类型	AD 4 SAK35
GTIN (EAN)	4008190056414
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00

**AD 4 SAK35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	1 mm	深度 (英寸)	0.0394 inch
高度	37 mm	高度 (英寸)	1.4567 inch
宽度	71.6 mm	宽度 (英寸)	2.8189 inch
净重	3.28 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

可卡装	无	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

**材料参数**

基础材料	PVC	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

**系统特征值**

类型	挡板及隔板
----	-------

**通用的**

安装指导	直接安装
------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**AD 4 SAK35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****安装支持**

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

**通用订货数据**

类型	BFSC M4X32 PA/NA	版本
订货号	<a href="#">0129100000</a>	安装螺钉（端子），4.00 mm, 聚酰胺 66, 深: 7 mm, 宽度: 7 mm, 高度:
GTIN (EAN)	4008190020842	32 mm
数量	100 ST	