

## QL 2 SAKS1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 47 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：13.00, 绝缘: 无, 宽度: 18.9 mm
订货号	<a href="#">0191400000</a>
类型	QL 2 SAKS1
GTIN (EAN)	4008190123130
数量	50 items

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	18.9 mm	宽度 (英寸)	0.7441 inch
净重	1.56 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	13.00 mm
----------------	----------

## 材料参数

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

## 系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

## 通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 额定数据

额定电流	47 A
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

### 附件

#### 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

#### 通用订货数据

类型	KISC M3X6 SAKS1	版本	
订货号	<a href="#">0346200000</a>	固定夹, 安装螺丝, 钢	
GTIN (EAN)	4008190175658		
数量	100 ST		