

## G 25/2.00A/F BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x 20 mm 至 10 mm x 38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

## 通用订货数据

版本	微型熔丝, 快动, 2 A, G-Si.5 x 25
订货号	<a href="#">0192700000</a>
类型	G 25/2.00A/F BL
GTIN (EAN)	4008190176402
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	1.4 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 材料参数

颜色编码	浅灰
------	----

## 系统特征值

类型	熔丝附件
----	------

## 额定数据

额定电压	250 V	额定电流	2 A
------	-------	------	-----

## 分类

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		