


产品图片



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，41 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：7.90，绝缘：无，宽度：13.9 mm |
| 订货号 | 0194300000 |
| 类型 | QL 2 SAK6N |
| GTIN (EAN) | 4008190182854 |
| 数量 | 50 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 1 mm | 深度 (英寸) | 0.0394 inch |
| 高度 | 6 mm | 高度 (英寸) | 0.2362 inch |
| 宽度 | 13.9 mm | 宽度 (英寸) | 0.5472 inch |
| 净重 | 0.52 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|------|------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版 | 不 | | |

大小

| | |
|----------------|---------|
| 间距 P (单位 : mm) | 7.90 mm |
|----------------|---------|

材料参数

| | | | |
|------|------|------|----|
| 基础材料 | 青铜材质 | 颜色编码 | 灰色 |
|------|------|------|----|

系统特征值

| | |
|----|-------|
| 类型 | 用于横联件 |
|----|-------|

通用的

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 回路数 | 2 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

额定数据

| | |
|------|------|
| 额定电流 | 41 A |
|------|------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

QL 2 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型 | VH 12/4.9/3.3 | 版本 | |
| 订货号 | 0249000000 | 连接套筒（端子），螺钉固定的，宽度: 4.9 mm, 高度: 4.9 mm, 深: 12 mm, 回路数: 1, 青铜材质 | |
| GTIN (EAN) | 4008190129507 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------|--|
| 类型 | KISC M3X20.5/10 EK4 | 版本 | |
| 订货号 | 0303000000 | 固定夹, 安装螺丝, 铜 | |
| GTIN (EAN) | 4008190163686 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

横联组件断线和冲孔工具



- 用于魏德米勒 Z 系列横联件
- 用于 WQV 2.5 至 WQV 35 的横联件
- 用于 WSI 6 端子的横联窗口

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------|--|
| 类型 | WAW 2 | 版本 | |
| 订货号 | 9004510000 | Miscellaneous tools | |
| GTIN (EAN) | 4008190111182 | | |
| 数量 | 1 ST | | |