数据信息页

BFSC M3X7 STV1/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	安装螺钉(端子), 3.00 mm, 钢, 深: 4.8 mm, 宽度: 4.8 mm, 高度: 7 mm
订货号	<u>0199700000</u>
类型	BFSC M3X7 STV1/5
GTIN (EAN)	4008190186623
数量	200 items

BFSC M3X7 STV1/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ROHS	一致			
	以			
尺寸和重量				
深	4.8 mm	深度 (英寸)	0.189 inch	
<u>///</u> 高度	7 mm	 高度 (英寸)	0.2756 inch	
宽度	4.8 mm		0.189 inch	
净重	0.5 g			
温度			,	
环境温度	-5 °C40 °C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	三元			
	イルビル U.1 WU70 即同/	文人注初以(34116)		
其它技术参数				
固定类型	螺钉固定的 螺钉固定的	安装指导	直接安装	
防爆版		安装方式	旋紧的	
 大小				
螺纹外部公制尺寸	3.00 mm			
材料参数				
基础材料	钢		银色	
系统特征值	 			
类型	用于横联件			
 通用的	713 J 1848[1]		'	
			·	
安装指导	直接安装			
分类				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

目录日期/图纸 2

数据信息页

BFSC M3X7 STV1/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比,魏德米勒的可拆插头可以 完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉,为标准隔离器 提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型 SS M3 D 128-A 3 订货号 <u>0164400000</u>

4008190035914

数量 50 ST

GTIN (EAN)

版本

锁紧垫圈, 青铜材质

目录日期/图纸 3