

QL 2 SAK6N-SAK35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，47 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：13.90，绝缘：无，宽度：22 mm
订货号	0207400000
类型	QL 2 SAK6N-SAK35
GTIN (EAN)	4008190061296
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00

QL 2 SAK6N-SAK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	3.5 mm	高度 (英寸)	0.1378 inch
宽度	22 mm	宽度 (英寸)	0.8661 inch
净重	3.72 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

大小

间距 P (单位 : mm)	13.90 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

系统特征值

类型	横联
----	----

通用的

回路数	2
-----	---

额定数据

额定电流	47 A
------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		