

**QS 2/6.5/2.3 SAK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），已插入的, 米色, 44 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：6.50, 绝缘: 是, 宽度: 8.5 mm
订货号	<a href="#">0212700000</a>
类型	QS 2/6.5/2.3 SAK4
GTIN (EAN)	4008190047269
数量	20 items

## QS 2/6.5/2.3 SAK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	37.5 mm	深度 (英寸)	1.4764 inch
高度	12.5 mm	高度 (英寸)	0.4921 inch
宽度	8.5 mm	宽度 (英寸)	0.3346 inch
净重	5.45 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2

## 其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	6.50 mm	静差 TS 35	32 mm
----------------	---------	----------	-------

## 材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

## 通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	44 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		