

QL 2 SAKD2.5N


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：5.00, 绝缘: 无, 宽度: 9.5 mm |
| 订货号 | 0215800000 |
| 类型 | QL 2 SAKD2.5N |
| GTIN (EAN) | 4008190058661 |
| 数量 | 100 items |
| 交货状态 | 本产品即将停产。 |
| 有效期 | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |

QL 2 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 1.5 mm | 深度 (英寸) | 0.0591 inch |
| 高度 | 6 mm | 高度 (英寸) | 0.2362 inch |
| 宽度 | 9.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.374 inch |
| 净重 | 0.47 g | | |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24 |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|------|------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版 | 不 | 安装方式 | 旋紧的 |

大小

| | |
|---------------|---------|
| 间距 P (单位: mm) | 5.00 mm |
|---------------|---------|

材料参数

| | | | |
|------|-------|------|----|
| 基础材料 | Cu Zn | 颜色编码 | 灰色 |
|------|-------|------|----|

系统特征值

| | |
|----|----|
| 类型 | 横联 |
|----|----|

通用的

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 回路数 | 2 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

额定数据

| | | | |
|------|-------|------|------|
| 额定电压 | 400 V | 额定电流 | 24 A |
|------|-------|------|------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

QL 2 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | KISC M2.5X15/5.5 SAKD | 版本 |
| 订货号 | 0367700000 | 安装螺钉（端子），2.50 mm, 钢, 深: 3.8 mm, 宽度: 4.5 mm, 高度: 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190170844 | |
| 数量 | 100 ST | |