

## QL 3 SAKD2.5N


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，24 A，回路数：3，间距 P（单位：mm）：6.00，绝缘：无，宽度：14.6 mm
订货号	<a href="#">0215900000</a>
类型	QL 3 SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008190085506
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00

## QL 3 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	1.5 mm	深度 (英寸)	0.0591 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	14.6 mm	宽度 (英寸)	0.5748 inch
净重	0.83 g		

## 温度

存储温度 -25 °C...55 °C 环境温度 -5 °C...40 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

## 大小

间距 P (单位: mm) 6.00 mm

## 材料参数

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

## 系统特征值

类型 横联

## 通用的

回路数	3	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	24 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	KISC M2.5X15/5.5 SAKD	版本
订货号	<a href="#">0367700000</a>	安装螺钉（端子），2.50 mm, 钢, 深: 3.8 mm, 宽度: 4.5 mm, 高度: 15 mm
GTIN (EAN)	4008190170844	
数量	100 ST	