

TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



铝的导电性仅次于铜。铝材的一大优势是重量轻，其次是防腐能力出色。

通用订货数据

版本	端子导轨, 附件, 铝质, 未处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 15 mm, 深: 5.5 mm
订货号	0217900000
类型	TS 15X5/LL 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190119034
数量	2 M
交货状态	已取消
有效期	2022-03-31T00:00:00+02:00
替代产品	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	5.5 mm	深度 (英寸)	0.2165 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	2000 mm	宽度 (英寸)	78.74 inch
净重	50.5 g		

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规


RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装导轨

焊接孔直径 (D)	4.2 mm		
安装指导	直接安装		
标准	DIN EN 60715		
表面处理	未处理的		
强度	1.00 mm		
基础材料	铝质		
端子导轨长度	最小	0 mm	
	标称	2000 mm	
	最大	2000 mm	
PEN 功能允许的最大热电流	76.00 A		
开孔, 开槽	是		
槽长	12.00 mm		
槽间距	8.00 mm		
符合 IEC 60947-7-2 的每秒短时耐受电流	1.92 kA		
槽宽	4.20 mm		
安装导轨经预钻孔	是		
狭缝宽度			
短路强度符合 E-Cu 导线	16.00 mm ²		
开孔直径	4.20 mm		
开孔间距, 在中间	20 mm		
狭缝间隙			
狭缝长度			

分类

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		




TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

尾架




为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EW 15	版本	
订货号	0382860000	固定器, 米色, TS 15, V-2, 聚酰胺 66, 宽度: 10 mm, 100 °C	
GTIN (EAN)	4008190187804		
数量	50 ST		

附件




Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

类型	SO SH1	版本	
订货号	0401460000	汇流排支架, 灰色, 100 °C, 宽度: 24.5 mm, V-2, 聚酰胺 66, 旋紧的	
GTIN (EAN)	4008190188092		
数量	20 ST		

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EW 15/2	版本	
订货号	1071900000	固定器, 深褐, TS 15, HB, 塑料材质, 宽度: 8 mm, 100 °C	
GTIN (EAN)	4008190462949		
数量	50 ST		

TS 15X5/LL 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZEW 15	版本	
订货号	7920340000	固定器, 米色, TS 15, V-2, 塑料材质, 宽度: 5 mm, 120 °C	
GTIN (EAN)	4032248238910		
数量	20 ST		