

**QL 15 SAK6N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，32 A，回路数：15，间距 P（单位：mm）：7.90，绝缘：无，宽度：116.6 mm
订货号	<a href="#">0221200000</a>
类型	QL 15 SAK6N
GTIN (EAN)	4008190042110
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	1 mm	深度 (英寸)	0.0394 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	116.6 mm	宽度 (英寸)	4.5905 inch
净重	4.63 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

## 大小

间距 P (单位 : mm)	7.90 mm
----------------	---------

## 材料参数

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
------	------	------	----

## 系统特征值

类型	横联
----	----

## 通用的

回路数	15	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

## 额定数据

额定电流	32 A
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## QL 15 SAK6N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

类型	VH 12/4.9/3.3	版本	
订货号	<a href="#">0249000000</a>	连接套筒（端子），螺钉固定的，宽度: 4.9 mm, 高度: 4.9 mm, 深: 12 mm, 回路数: 1, 青铜材质	
GTIN (EAN)	4008190129507		
数量	100 ST		

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

类型	KISC M3X20.5/10 EK4	版本	
订货号	<a href="#">0303000000</a>	固定夹, 安装螺丝, 钢	
GTIN (EAN)	4008190163686		
数量	100 ST		