


## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



保险接线端子与组件接线端子可将保护元件和功能元件直接集成到端子条中。保险接线端子内置保险丝座，能可靠保护电路免受过载损害，是控制与配电系统的理想选择。组件接线端子可将二极管、电阻器或 LED 等电子元件直接集成到接线中。这有助于以节省空间且布局清晰的方式实现开关功能和信号隔离。两类接线端子共同确保了更高的安全性、便于维护，并实现紧凑型功能导向的安装。

## 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | 熔丝保险端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35 |
| 订货号        | <a href="#">0225820000</a>   |
| 类型         | SAKS 1/35 G20 LD 24VDC   |
| GTIN (EAN) | 4008190057626  |
| 数量         | 10 items   |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 53 mm   | 深度 (英寸) | 2.0866 inch |
| 高度 | 54 mm   | 高度 (英寸) | 2.126 inch  |
| 宽度 | 13 mm   | 宽度 (英寸) | 0.5118 inch |
| 净重 | 36.41 g |         |             |

## 温度

|          |                |          |               |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C         | 最大持续工作温度 | 130 °C        |

## 环保产品合规

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态        | 符合要求                       |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 7cl                        |
| REACH SVHC       | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|      |      |         |         |
|------|------|---------|---------|
| 开放端  | 右方   | 相同端子的数量 | 1       |
| 安装指导 | 直接安装 | 安装方式    | 直接卡在导轨上 |

## 可压接导线 (其它联接)

|             |      |
|-------------|------|
| 其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
|-------------|------|

## 可压接导线 (额定联接)

|                      |                     |                      |                     |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准   | B6                  | 导线最大压接面积 AWG         | AWG 8               |
| 连接方向                 | 水平进线                | 最大拧紧力矩               | 2.4 Nm              |
| 最小拧紧力矩               | 1.2 Nm              | 剥线长度                 | 12 mm               |
| 联接类型 2               | 螺钉联接                | 联接类型                 | 螺钉联接                |
| 联接点数量                | 2                   | 压接范围, 最大             | 16 mm <sup>2</sup>  |
| 压接范围, 最小             | 0.5 mm <sup>2</sup> | 压接螺钉                 | M 4                 |
| 螺丝刀口尺寸               | 1.0 x 5.5 mm        | 导线最小压接面积 AWG         | AWG 20              |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 头 DIN 46228/4, 最小    |                     | 头 DIN 46228/1, 最大    |                     |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 最大压接面积 软导线           | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 头 DIN 46228/1, 最小    |                     | 接线截面积, 多股线, 最大       | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 最小多股导线接线截面积          | 0.5 mm <sup>2</sup> | DMS 电动螺丝刀的扭矩设置       | 4                   |
| 接线截面积, 多股线, 最小       | 0.5 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大   | 16 mm <sup>2</sup>  |                      |                     |
| 接线截面积, 多股细导线, 最小     | 0.5 mm <sup>2</sup> |                      |                     |

## 材料参数

|              |          |      |    |
|--------------|----------|------|----|
| 基础材料         | KrG      | 颜色编码 | 中黄 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0, 5VA |      |    |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 系统特征值

|         |                           |         |   |
|---------|---------------------------|---------|---|
| 类型      | 螺钉连接, 熔丝盒, 带 LED,<br>单侧开放 | 必须的端板   | 是 |
| 电位数量    | 1                         | 层数      | 1 |
| 每层压接点数量 | 2                         | 每层电位点数量 | 1 |
| 层, 内部桥接 | 无                         | PE联接    | 无 |
| 安装导轨已装备 | TS 35                     | N功能     | 无 |
| PE 功能   | 无                         | PEN功能   | 无 |

## 通用的

|              |        |      |               |
|--------------|--------|------|---------------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 8  | 安装指导 | 直接安装          |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 20 | 标准   | IEC 60947-7-3 |
| 安装导轨已装备      | TS 35  |      |               |

## 额定数据

|                          |                    |        |               |
|--------------------------|--------------------|--------|---------------|
| 额定横截面                    | 10 mm <sup>2</sup> | 额定电压   | 24 V          |
| 额定直流电压                   | 24 V               | 额定电流   | 6.3 A         |
| 最大电流                     | 6.3 A              | 标准     | IEC 60947-7-3 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 0.56 mΩ            | 额定浪涌电压 | 4 kV          |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x     | 1.82 W             |        |               |

## 重要注意事项

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品信息 | 电压取决于所选保险丝组件或指示灯 |
|------|------------------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | AP SAKS1+3 KRG             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0191320000</a> | 用于端子的端板, 深褐, 黄色, 高度: 54 mm, 宽度: 3 mm, V-0, KrG, 可卡 |
| GTIN (EAN) | 4008190031688              | 装: 是   |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | EW 35                      | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0383560000</a> | 固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C      |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | EWK 1                      | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0206160000</a> | 固定器, 米色, TS 32, V-0, Wemid, 宽度: 9 mm, 100 °C        |
| GTIN (EAN) | 4008190080020              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | EWK 1 ALT                  | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0495160000</a> | 固定器, 米色, TS 32, V-2, 聚酰胺 66, 宽度: 8 mm, 100 °C       |
| GTIN (EAN) | 4008190160777              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | EWK 2                      | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0199360000</a> | 固定器, 米色, TS 32, V-0, Wemid, 宽度: 15 mm, 100 °C       |
| GTIN (EAN) | 4008190023546              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | WEW 32/1                   | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1067600000</a> | 固定器, 深褐, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, 宽度: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190099657              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。


使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | DEK 5/5 MC SDR             | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, 根据客户需求                           |
| 数量         | 200 ST                     |   |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | DEK 5/5 MC NE WS           | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |   |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损, 仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | Q 2 SAK10                  | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0457100000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 9.90, 绝缘: 无, 宽度: 16.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190103545              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比, 魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉, 为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | Q 3 SAK10                  | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0457200000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 9.90, 绝缘: 无, 宽度: 26.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190135379              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | Q 4 SAK10                  | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0457300000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 9.90, 绝缘: 无, 宽度: 36.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190129750              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损, 仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | Q 10 SAK10                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0457400000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 9.90, 绝缘: 无, 宽度: 96.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190016166              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | AP SAK4-10 DB              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0105100000</a> | 用于端子的端板, 深褐, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是   |
| GTIN (EAN) | 4008190394875              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | AP SAK4-10 RT              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0117900000</a> | 用于端子的端板, 红色, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是   |
| GTIN (EAN) | 4008190125059              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | AP SAK4-10 I               | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0117910000</a> | 用于端子的端板, 黑色, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是   |
| GTIN (EAN) | 4008190183707              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | AP SAK4-10 KRG             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0117920000</a> | 用于端子的端板, 深褐, 黄色, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, KrG, 可卡装: 是 |
| GTIN (EAN) | 4008190135904              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | AP SAK4-10                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0117960000</a> | 用于端子的端板, 米色, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是   |
| GTIN (EAN) | 4008190081485              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | AP SAK4-10 KRG/BL          | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0117970000</a> | 用于端子的端板, 蓝色, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, KrG, 可卡装: 是     |
| GTIN (EAN) | 4008190049607              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | AP SAK4-10 BL              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0117980000</a> | 用于端子的端板, 蓝色, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是   |
| GTIN (EAN) | 4008190171087              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | TW SAK4-10 KRG             | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0130120000</a> | 隔板 (端子), 深褐, 黄色, 高度: 50 mm, 宽度: 2.25 mm, V-0, KrG        |
| GTIN (EAN) | 4008190139117              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | TW 4 SAK4-10               | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0130160000</a> | 隔板 (端子), 米色, 高度: 50 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66           |
| GTIN (EAN) | 4008190096335              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | TW SAK4-10 KRG/BL          | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0130170000</a> | 隔板 (端子), 蓝色, 高度: 50 mm, 宽度: 2.25 mm, V-0, KrG            |
| GTIN (EAN) | 4008190063757              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | TW 4 SAK4-10 BL            | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0130180000</a> | 隔板 (端子), 蓝色, 高度: 50 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66     |
| GTIN (EAN) | 4008190114138              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | TW SAK4-10 HP/DBR/0.5      | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0197100000</a> | 隔板 (端子), 棕色, 深褐, 高度: 40 mm, 宽度: 0.5 mm, V-2, PA 66 |
| GTIN (EAN) | 4008190146627              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | TSCH 1                     | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0319160000</a> | 小隔板 (端子), PA 66, 米色, 最大持续工作温度: 100 °C              |
| GTIN (EAN) | 4008190097219              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 类型         | TSCH 2                     | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0353660000</a> | 小隔板 (端子), PA 66, 米色, 最大持续工作温度: 100 °C              |
| GTIN (EAN) | 4008190128432              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 类型         | TSCH 3 SAKD2.5 N           | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0366860000</a> | 小隔板 (端子), PA 66, 米色, 最大持续工作温度: 100 °C              |
| GTIN (EAN) | 4008190010928              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 类型         | TSCH 4 AKZ4                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0363360000</a> | 小隔板 (端子), PA 66, 米色, 最大持续工作温度: 100 °C              |
| GTIN (EAN) | 4008190136680              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 类型         | TSCH 6 DKI S4              | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0190260000</a> | 小隔板 (端子), PA 66, 米色, 最大持续工作温度: 100 °C              |
| GTIN (EAN) | 4008190051075              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式, 就可以建立有线电气接触, 并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 类型         | PS 4 F.STB 4               | 版本                |
| 订货号        | <a href="#">0299600000</a> | 测试适配器 (端子), 230 V |
| GTIN (EAN) | 4008190074043              |                   |
| 数量         | 20 ST                      |                   |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | BFSC M3X22 PA/RT           | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0128900000</a> | 安装螺钉 (端子)，3.00 mm, 聚酰胺 66, 深: 4.8 mm, 宽度: 4.8 mm, 高度: 22 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190084158              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 类型         | BFSC M3X25                 | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0292500000</a> | 安装螺钉 (端子)，3.00 mm, 钢, 深: 4.8 mm, 宽度: 4.8 mm, 高度: 25 mm      |
| GTIN (EAN) | 4008190177027              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | VH 19/5/3.4                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0285100000</a> | 连接套筒 (端子)，螺钉固定的, 宽度: 5 mm, 高度: 5 mm, 深: 17.5, 回路数: 1, Cu Zn              |
| GTIN (EAN) | 4008190189297              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 类型         | VL 2 SAK6/10/SAKB          | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0135900000</a> | 横联件 (端子)，螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm): 6.50, 绝缘: 无, 宽度: 1.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190036409              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 警告盖板

带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。



## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | AD 4 SAK10                 | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0178600000</a> | 端子盖, 黄色, PVC, 高度: 39.6 mm, 宽度: 25 mm, 深: 1 mm, HB |
| GTIN (EAN) | 4008190068288              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损, 仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | QL 2 SAKB10                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0114100000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 36 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 10.00, 绝缘: 无, 宽度: 17 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190056605              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 类型         | QL 10 SAKB10               | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0338400000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 36 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 97 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190139452              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离, 提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面, 防止接触带电部件, 同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配, 有助于实现安全、合规且专业的接线。

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | AP SAKB/C/T KRG            | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0146720000</a> | 用于端子的端板, 深褐, 黄色, 高度: 65 mm, 宽度: 3 mm, V-0, KrG, 可卡 |
| GTIN (EAN) | 4008190027995              | 装: 是   |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | TW SAKB/C/T                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0242920000</a> | 隔板 (端子), 米色, 高度: 75 mm, 宽度: 3 mm, V-2, KrG         |
| GTIN (EAN) | 4008190069933              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合, 可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套, 再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配, 因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | SS M4 D 128-A 4            | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0136400000</a> | 锁紧垫圈, 青铜材质   |
| GTIN (EAN) | 4008190118143              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 类型         | BFSC M4X9T                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0103300000</a> | 安装螺钉 (端子), 4.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 7 mm, 高度: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190023348              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |

## SchT 标记座类型



SCHT 5 S 成组记座可以直接卡在 TS32 安装导轨 (G 型轨) 或 TS35 安装导轨 (U 型轨) 上。您无需考虑接线端子型号, 即可对端子条进行成组标记。  
SchT 5 和 SchT 5 S 装配有 ESO 5、STR 5 防护条。  
SchT 7 是折页式成组标记座, 可以装插入式标签, 对于压线框端子而言, 使用非常容易。  
SchT 7 装配有 ESO 7、STR 7 防护条或 DEK 5。  
有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SCHT 7                     | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, 端子标记, 39.3 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 20 ST                      |   |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | QL 2 SAKH10                | 版本                                      |
| 订货号        | <a href="#">0131400000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，36 A, 回路数: 2, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4008190114237              | mm）: 14.00, 绝缘: 无, 宽度: 16.9 mm          |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | QL 3 SAKH10                | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">0131500000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，36 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190056490              | mm）: 14.00, 绝缘: 无, 宽度: 26.8 mm           |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 类型         | QL 10 SAKH10               | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">0338700000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A, 回路数: 10, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4008190039424              | mm）: 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 96.1 mm            |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | VH 12/4.9/3.3              | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0249000000</a> | 连接套筒 (端子), 螺钉固定的, 宽度: 4.9 mm, 高度: 4.9 mm, 深: 12 |
| GTIN (EAN) | 4008190129507              | mm, 回路数: 1, 青铜材质                                |
| 数量         | 100 ST                     |   |

## 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合, 可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套, 再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配, 因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 类型         | KISC M3X20 SAK10 CU5       | 版本                |
| 订货号        | <a href="#">0377100000</a> | SAK系列, 安装螺丝, 青铜材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190060350              |                   |
| 数量         | 100 ST                     |                   |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损, 仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | QL 2 SAKA10                | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0135500000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 12.00, 绝缘: 无, 宽度: 19.9 mm  |
| GTIN (EAN) | 4008190099404              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | QL 3 SAKA10                | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0135600000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 36 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 12.00, 绝缘: 无, 宽度: 31.8 mm  |
| GTIN (EAN) | 4008190032081              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | QL 4 SAKA10                | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0135700000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 36 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 12.00, 绝缘: 无, 宽度: 43.7 mm  |
| GTIN (EAN) | 4008190118822              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | QL 10 SAKA10               | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0338500000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 115.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190063313              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | AP SAKA KRG                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0134220000</a> | 用于端子的端板, 深褐, 黄色, 高度: 82 mm, 宽度: 3 mm, V-O, KrG, 可卡 |
| GTIN (EAN) | 4008190167943              | 装: 是   |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10    | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">0135200000</a> | SAK系列, 插座 |
| GTIN (EAN) | 4008190172862              |           |
| 数量         | 50 ST                      |           |

## 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | BFSC M4X30                 | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0267100000</a> | 安装螺钉 (端子), 4.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 7 mm, 高度: 30 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190187897              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | VL 2 SAK16/SAKA            | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">0135800000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4008190132088              | mm）: 12.00, 绝缘: 无, 宽度: 8 mm              |
| 数量         | 50 ST                      |  |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 类型         | PS 2.3 RT                  | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">0180400000</a> | 测试适配器（端子），230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                        |
| 数量         | 20 ST                      |                        |

## 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | BFSC M4X20                 | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0362800000</a> | 安装螺钉（端子），4.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 7 mm, 高度: 20 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190114053              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | VH 13.6/6.3/4.3            | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0299700000</a> | 连接套筒（端子），螺钉固定的，宽度: 7 mm, 高度: 7 mm, 深: 13.6 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190018313              | 回路数: 1, Cu Zn                                  |
| 数量         | 50 ST                      |  |

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号，适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况，并且含有多种预印制的标记号。  
使用成条的标记号，一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | DEK 5/6.5 MC SDR           | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6.5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190456610              | Weidmüller, 根据客户需求                               |
| 数量         | 180 ST                     |  |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号，适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况，并且含有多种预印制的标记号。  
使用成条的标记号，一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | DEK 5/6.5 MC NE WS         | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6.5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190203429              | Weidmüller, 白色                                   |
| 数量         | 900 ST                     |  |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损, 仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | QL 2 RSF1+2                | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0267400000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 11.00, 绝缘: 无, 宽度: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190139988              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比, 魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉, 为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | QL 3 RSF1+2                | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0267500000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) : 11.00, 绝缘: 无, 宽度: 29 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190116835              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | QL 4 RSF1+2                | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0267600000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) : 11.00, 绝缘: 无, 宽度: 40 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190174859              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | QL 10 RSF1+2               | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0341700000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 20 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 106 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190003173              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | AP RSF1 KRG                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0270420000</a> | 用于端子的端板, 中黄, 高度: 50 mm, 宽度: 3 mm, V-0, KrG, 可卡装: 是 |
| GTIN (EAN) | 4008190099107              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | TW AST1/PA HP/DBR/0.5      | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0474700000</a> | 隔板（端子），深棕色, 高度: 65 mm, 宽度: 0.5 mm, V-2             |
| GTIN (EAN) | 4008190078508              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | TW DK4 HP/DBR/2            | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">3833500000</a> | 隔板（端子），深棕色, 高度: 65 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66        |
| GTIN (EAN) | 4008190009052              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 类型         | STB 18/RSF1                | 版本                             |
| 订货号        | <a href="#">0286500000</a> | 插座 (端子), 插孔深度: 15 mm, 深: 23 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190515591              |                                |
| 数量         | 20 ST                      |                                |

## 断路器插头




与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | SS M3 D 128-A 3            | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0164400000</a> | 锁紧垫圈, 青铜材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190035914              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | VH 17.5/5/3.4              | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0285200000</a> | 连接套筒 (端子), 螺钉固定的, 宽度: 5 mm, 高度: 5 mm, 深: 17.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190054717              | 回路数: 1, 青铜材质                                      |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

## 通用订货数据

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 类型         | ADP 2/HP2 1M               | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">0485300000</a> | SAK系列, 盖板剖面, 透明, 1000 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190051716              |                          |
| 数量         | 20 M                       |                          |

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | QL 2 SAKS2                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0207800000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 36 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 27.60, 绝缘: 无, 宽度: 40.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190144364              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | QL 4 SAKS2                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0208000000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 36 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 27.60, 绝缘: 无, 宽度: 95.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190069100              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | QL 10 SAKS2                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0338900000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，36 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 10.00, 绝缘: 无, 宽度: 261.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190105723              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | AP SAK35/TW SAK16          | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0303660000</a> | 用于端子的端板, 米色, 高度: 58 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: |
| GTIN (EAN) | 4008190110765              | 是  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | AP SAK35/TW SAK16 BL       | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0303680000</a> | 用于端子的端板, 蓝色, 高度: 58 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: |
| GTIN (EAN) | 4008190025199              | 是  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | TW SAK16 KRG               | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0281120000</a> | 隔板（端子），深褐, 黄色, 高度: 60 mm, 宽度: 3 mm, V-0, KrG         |
| GTIN (EAN) | 4008190072360              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | TW SAKS2 HP/DBR/2          | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0607000000</a> | 隔板（端子），深棕色, 高度: 80 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66          |
| GTIN (EAN) | 4008190002732              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | WTW EN                     | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1058800000</a> | 隔板（端子），深褐, 高度: 86 mm, 宽度: 3 mm, V-0, Wemid           |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |


## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | SDS 1.0X5.5X150            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008350000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056316              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |

## 保险丝



魏德米勒还提供恰当的熔断片, 作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x 20 mm 至 10 mm x 38 mm 的设备熔断器 (微型熔断器) 、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | E 16/10A RT TNDZ           | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0208500000</a> | 有源元件, 熔断器管 |
| GTIN (EAN) | 4008190067120              |            |
| 数量         | 25 ST                      |            |
| 类型         | E 16/16A GR TNDZ           | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0208600000</a> | 有源元件, 熔断器管 |
| GTIN (EAN) | 4008190015121              |            |
| 数量         | 25 ST                      |            |
| 类型         | E 16/20A BL TNDZ           | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0208700000</a> | 有源元件, 熔断器管 |
| GTIN (EAN) | 4008190044886              |            |
| 数量         | 25 ST                      |            |
| 类型         | E 16/25A GE TNDZ           | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0208800000</a> | 有源元件, 熔断器管 |
| GTIN (EAN) | 4008190037314              |            |
| 数量         | 25 ST                      |            |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 熔断器架



加上 SIIHA 熔芯架后，普通的端子立即变成了熔断型端子，只需移走绝缘盖子，插上熔芯插头。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | SK E14 SAKS4               | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">0339410000</a> | 螺钉盖板 (端子) |
| GTIN (EAN) | 4008190032104              |           |
| 数量         | 20 ST                      |           |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | QL 2 SAKS4                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0328000000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 47 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm) : 24.00, 绝缘: 无, 宽度: 34 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190071165              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | QL 3 SAKS4                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0328100000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 47 A, 回路数: 3, 间距 P (单位: mm) : 24.00, 绝缘: 无, 宽度: 58 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190097639              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | QL 10 SAKS4                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0339000000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 47 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 10.00, 绝缘: 无, 宽度: 226 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190025335              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## 保险丝



魏德米勒还提供恰当的熔断片, 作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器 (微型熔断器) 、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | E 14/2A RS                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0137400000</a> | 有源元件, 熔断器管                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190069094              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | E 14/4A BR                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0137500000</a> | 有源元件, 熔断器管                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190142629              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | E 14/6A GN                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0328300000</a> | 有源元件, 熔断器管                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190002190              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | E 14/10A RT                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0328400000</a> | 有源元件, 熔断器管                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190000288              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | E 14/16A GR                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0328500000</a> | 有源元件, 熔断器管                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190152161              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | P 14/2 D01 RS SAKS4        | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0138000000</a> | 熔断器配合插芯 (端子), 高度: 11 mm, 深: 10.5 mm, 铝质, 粉红色 |
| GTIN (EAN) | 4008190114664              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 类型         | P 14/6 D01 GN SAKS4        | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0328600000</a> | 熔断器配合插芯 (端子), 高度: 11 mm, 深: 10.5 mm, 铝质, 绿色  |
| GTIN (EAN) | 4008190004248              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 类型         | P 14/10 D01 RT SAKS4       | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0328700000</a> | 熔断器配合插芯 (端子), 高度: 11 mm, 深: 10.5 mm, 铝质, 红色  |
| GTIN (EAN) | 4008190010294              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | QL 2 SAKS1                 | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0191400000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，47 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）: 13.00, 绝缘: 无, 宽度: 18.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190123130              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | QL 3 SAKS1                 | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0191500000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，47 A, 回路数: 3, 间距 P（单位：mm）: 13.00, 绝缘: 无, 宽度: 31.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190036881              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | QL 4 SAKS1                 | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0191600000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，47 A, 回路数: 4, 间距 P（单位：mm）: 13.00, 绝缘: 无, 宽度: 44.7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190105518              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | QL 10 SAKS1                | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0338800000</a> | 横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 36 A, 回路数: 10, 间距 P (单位: mm) : 13.00, 绝缘: 无, 宽度: 122.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190127039              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离, 提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面, 防止接触带电部件, 同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配, 有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | AP SAKS1+3 KRG/DB          | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0191300000</a> | 用于端子的端板, 深褐, 高度: 54 mm, 宽度: 3 mm, V-O, KrG, 可卡装: 是 |
| GTIN (EAN) | 4008190099763              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## 保险丝



魏德米勒还提供恰当的熔断片, 作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x 20 mm 至 10 mm x 38 mm 的设备熔断器 (微型熔断器) 、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

## 通用订货数据

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 类型         | G 25/0.25A/M GE            | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">0546900000</a> | 微型熔丝, 中等延时, 0.25 A, G-Si.5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190097370              |                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                 |
| 类型         | G 25/0.50A/M WS            | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">0510300000</a> | 微型熔丝, 中等延时, 0.5 A, G-Si.5 x 25  |
| GTIN (EAN) | 4008190018368              |                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                 |
| 类型         | G 25/0.80A/M GR            | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">0646400000</a> | 微型熔丝, 中等延时, 0.8 A, G-Si.5 x 25  |
| GTIN (EAN) | 4008190060794              |                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                 |
| 类型         | G 25/1.00A/M RT            | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">0265800000</a> | 微型熔丝, 中等延时, 1 A, G-Si.5 x 25    |
| GTIN (EAN) | 4008190141660              |                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                 |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | G 25/2.00A/F BL            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0192700000</a> | 微型熔丝, 快动, 2 A, G-Si.5 x 25    |
| GTIN (EAN) | 4008190176402              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 25/4.00A/F BR            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0192800000</a> | 微型熔丝, 快动, 4 A, G-Si.5 x 25    |
| GTIN (EAN) | 4008190115319              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 25/6.30A/F GN            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0192900000</a> | 微型熔丝, 快动, 6.3 A, G-Si.5 x 25  |
| GTIN (EAN) | 4008190135461              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 25/10.0A/M RT            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0193100000</a> | 微型熔丝, 中等延时, 10 A, G-Si.5 x 25 |
| GTIN (EAN) | 4008190023799              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/0.10A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430300000</a> | 微型熔丝, 快动, 0.1 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190077174              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/0.20A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430400000</a> | 微型熔丝, 快动, 0.2 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190152383              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/0.25A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430500000</a> | 微型熔丝, 快动, 0.25 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/0.50A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430600000</a> | 微型熔丝, 快动, 0.5 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190046835              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/0.63A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430900000</a> | 微型熔丝, 快动, 0.63 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/1.00A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430700000</a> | 微型熔丝, 快动, 1 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190093877              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/1.60A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430800000</a> | 微型熔丝, 快动, 1.6 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190031503              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/2.00A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0430900000</a> | 微型熔丝, 快动, 2 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190123567              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/2.50A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0431000000</a> | 微型熔丝, 快动, 2.5 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190085513              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | G 20/3.15A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0431100000</a> | 微型熔丝, 快动, 3.15 A, G-Si.5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/4.00A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0431200000</a> | 微型熔丝, 快动, 4 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190022983              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/5.00A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0431300000</a> | 微型熔丝, 快动, 5 A, G-Si.5 x 20    |
| GTIN (EAN) | 4008190185381              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |
| 类型         | G 20/6.30A/F               | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">0431400000</a> | 微型熔丝, 快动, 6.3 A, G-Si.5 x 20  |
| GTIN (EAN) | 4008190086053              |                               |
| 数量         | 10 ST                      |                               |

## 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合, 可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套, 再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配, 因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| 类型         | KISC M3X6 SAKS1            | 版本           |
| 订货号        | <a href="#">0346200000</a> | 固定夹, 安装螺丝, 钢 |
| GTIN (EAN) | 4008190175658              |              |
| 数量         | 100 ST                     |              |

## 安装导轨支持



## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | SH 2                       | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0494920000</a> | 汇流排支架, 中黄, 130 °C, 宽度: 40 mm, V-0, KrG, 旋紧的 |
| GTIN (EAN) | 4008190007584              |   |
| 数量         | 10 ST                      |   |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | VL 2 SAK6N/SAKT            | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0194700000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）: 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190148027              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | HP NT6/10 BL               | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0352880000</a> | 端子用端板及隔板，蓝色，高度: 40 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66 |
| GTIN (EAN) | 4008190135126              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |

## 汇流排



通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件，您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用，可收集、分配或耗散电位。

## 通用订货数据

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 类型         | ESCH 1 M                   | 版本                               |
| 订货号        | <a href="#">0280300000</a> | 汇流排（端子），银色，高度: 12 mm, 深: 2 mm, 钢 |
| GTIN (EAN) | 4008190143053              |                                  |
| 数量         | 10 M                       |                                  |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | NSCH 1M                    | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0280200000</a> | 汇流排 (端子), 本色, 高度: 15 mm, 深: 2 mm, 青铜材质     |
| GTIN (EAN) | 4008190012953              |  |
| 数量         | 10 M                       |  |
| 类型         | SSCH 6X6X1000 CU/SN        | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0571300000</a> | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 6 mm, 青铜材质   |
| GTIN (EAN) | 4008190015039              |  |
| 数量         | 1 M                        |  |
| 类型         | SSCH 7.3X1.2X1000          | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1071200000</a> | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 1.2 mm, 青铜材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190279172              |  |
| 数量         | 1 M                        |  |
| 类型         | SSCH 10X3X1000 CU/SN       | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0348900000</a> | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 青铜材质   |
| GTIN (EAN) | 4008190024802              |  |
| 数量         | 25 M                       |  |
| 类型         | SA 3.00X10.00X1000 CUZN... | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0259800000</a> | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 黄铜材质   |
| GTIN (EAN) | 4008190049300              |  |
| 数量         | 1 M                        |  |
| 类型         | SSCH 15X6X1000 CU/SN       | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">0357400000</a> | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 6 mm, 青铜材质   |
| GTIN (EAN) | 4008190169572              |  |
| 数量         | 1 M                        |  |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式, 就可以建立有线电气接触, 并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 类型         | PS 2.0 OR                  | 版本                       |
| 订货号        | <a href="#">0293800000</a> | 测试适配器 (端子), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190042356              |                          |
| 数量         | 20 ST                      |                          |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 汇流排联接



魏德米勒为各种汇流排系统提供分接端子。根据具体应用, 这里可以区分绝缘和非绝缘分接端子。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | ZB 4                       | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0316500000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190061999              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 4K BL                   | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0475380000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190010942              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 4K GE/GN                | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0475360000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190188047              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 4K GG HENSEL            | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">1824560000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4032248330973              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 4K SW                   | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0475310000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190008406              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 4G BL                   | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0322180000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190050504              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 4G GN/GE                | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0322160000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190014278              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 4G SW                   | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0322110000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190189310              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 4/6                     | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0556700000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190188412              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 4/6K BL                 | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0565480000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190086831              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | ZB 4/6K GE/GN              | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0565460000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190032609              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 16K BL                  | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0502880000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190014186              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 16K GE/GN               | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0502860000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190188795              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 16K SW                  | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0502810000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190332563              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 16 ZKSC                 | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0316600000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190145989              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZB 35/M6X16                | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0266500000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190102814              |            |
| 数量         | 20 ST                      |            |
| 类型         | ZB 35K BL M6X16            | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0502680000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190004385              |            |
| 数量         | 20 ST                      |            |
| 类型         | ZB 35K GE/GN M6X16         | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0502660000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190052294              |            |
| 数量         | 20 ST                      |            |
| 类型         | ZB 35K SW M6X16            | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0502610000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190332587              |            |
| 数量         | 20 ST                      |            |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | ZS 2.3/4                   | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0249600000</a> | 插头 (端子), 插拔联接, 4 mm <sup>2</sup> , 联接点数量: 1, 回路数: 4, 宽度: 6.5  |
| GTIN (EAN) | 4008190022785              | mm  |
| 数量         | 20 ST                      |   |
| 类型         | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1276300000</a> | 插头 (端子), 插拔联接, 2 mm <sup>2</sup> , 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              |   |
| 数量         | 20 ST                      |   |

## 汇流排联接



魏德米勒为各种汇流排系统提供分接端子。根据具体应用, 这里可以区分绝缘和非绝缘分接端子。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | ZBE 6                      | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0459500000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190032692              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZBE 6K BL                  | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0525980000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190060886              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZBE 6K GE/GN               | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0525960000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190145026              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |
| 类型         | ZBE 6K SW                  | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0525910000</a> | 端子 (汇流排联接) |
| GTIN (EAN) | 4008190977054              |            |
| 数量         | 50 ST                      |            |

## 针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | IK 4 BL ZB4                | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0475480000</a> | 端子盖, 银色, 高度: 19 mm, 宽度: 6 mm, 深: 14.5 mm, V-2 |
| GTIN (EAN) | 4008190145668              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | IK 4 GG ZB4                | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0475460000</a> | 盖板 (端子), 聚酰胺 66                               |
| GTIN (EAN) | 4008190065348              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | IK 6 GG ZBE6K              | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0526060000</a> | 盖板 (端子), 钢                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190128647              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | IK 16/ZB16 BL              | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0502980000</a> | 盖板 (端子)                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190159696              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | IK 16/ZB16 GG              | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0502960000</a> | 盖板 (端子), 聚酰胺 66                               |
| GTIN (EAN) | 4008190113438              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 类型         | IK 35/ZB35 BL              | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">0502780000</a> | 盖板 (端子)                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190141455              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | DEK 5/6 MC SDR             | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmüller, 根据客户需求                            |
| 数量         | 200 ST                     |   |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

| 类型         | DEK 5/6 MC NE WS           | 版本   |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 订货号        | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm): 6.00 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, 白色                              |  |
| 数量         | 1000 ST                    |  |  |

## 钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差, 这一点与不锈钢类似。

## 通用订货数据

| 类型         | TS 32X15/LL 2M/ST/ZN       | 版本  |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 订货号        | <a href="#">0514400000</a> | 端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 33 mm, 深: |  |
| GTIN (EAN) | 4008190086152              | 15 mm   |  |
| 数量         | 20 M                       |   |  |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离, 提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面, 防止接触带电部件, 同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配, 有助于实现安全、合规且专业的接线。

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 类型         | AP KSKM                    | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">9509630000</a> | SAK系列, 端板, 1.5 mm, 米色, 直接安装 |
| GTIN (EAN) | 4008190456771              |                             |
| 数量         | 20 ST                      |                             |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损, 仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | VH 20/5/3.4                | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0446100000</a> | Dummy fuse |
| GTIN (EAN) | 4008190519742              |            |
| 数量         | 10 ST                      |            |

## 保险丝



魏德米勒还提供恰当的熔断片, 作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x 20 mm 至 10 mm x 38 mm 的设备熔断器 (微型熔断器) 、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | VH 25.4/6.3/4.3            | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0446200000</a> | Dummy fuse |
| GTIN (EAN) | 4008190519759              |            |
| 数量         | 10 ST                      |            |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | DEK 5/8 MC NE WS           | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 800 ST                     |   |

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 类型         | DEK 5/8 MC SDR             | 版本  |
| 订货号        | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867              | Weidmueller, 根据客户需求                           |
| 数量         | 160 ST                     |   |


## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

| 类型         | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | 版本  |
|------------|----------------------------|---|
| 订货号        | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 800 ST                     |   |

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

| 类型         | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | 版本  |
|------------|----------------------------|---|
| 订货号        | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079              | Weidmueller, 根据客户需求                           |
| 数量         | 160 ST                     |   |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## DEK 5/8



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装孔带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。


## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | DEK 5/8 MM WS              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |  |
| 数量         | 500 ST                     |  |

## 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | BZT 1 WS 10/5              | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805490000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |
| 类型         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805520000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## SAKS 1/35 G20 LD 24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装孔带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | DEK 5/6 MM WS              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |  |
| 数量         | 600 ST                     |  |