

产品图片



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	减张力备件（端子），聚酰胺 66, 米色
订货号	0240600000
类型	ZU 1
GTIN (EAN)	4008190014940
数量	2 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	28 mm	深度 (英寸)	1.1024 inch
高度	102 mm	高度 (英寸)	4.0157 inch
宽度	90 mm	宽度 (英寸)	3.5433 inch
净重	75.42 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
安装方式	插入的		

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		