数据信息页


TW SAKB/C/T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术, 让您通过安全精密的方式,为电流、电压和功率 创建所有 的重要转换电路。

通用订货数据

版本	隔板(端子), 米色, 高度: 75 mm, 宽度: 3 mm, V-2, KrG	
订货号	0242920000	
类型	TW SAKB/C/T	
GTIN (EAN)	4008190069933	
数量	20 items	

TW SAKB/C/T



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	42.5 mm	深度 (英寸)	1.6732 inch
<u>/^</u> 高度	75 mm	 高度 (英寸)	2.9527 inch
a)及 宽度	3 mm		0.1181 inch
龙 净重	11.35 g		0.1101 mon
温度	'		
	-25 °C55 °C	环境温度 环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
环保产品合规	'		
RoHS 合规状态	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数	,		,
可卡装	无	安装指导	直接安装
材料参数	'		
基础材料	KrG		米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		
系统特征值			
	 隔板		
通用的			
安装指导	直接安装		
分类			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 1.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
	27 20 00 01	LOLAGO IT.O	21 20 00 01