

D 2 MK5/2 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

版本	端子盖, 白色, PA 66, 高度: 4000 mm, 宽度: 18 mm, 深: 7.7 mm, V-2
订货号	0244060000
类型	D 2 MK5/2 PA/NA
GTIN (EAN)	4008190071844
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7.7 mm	深度 (英寸)	0.3031 inch
高度	4000 mm	高度 (英寸)	157.48 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
净重	1.72 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	直接安装
------	------

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	螺钉联接
-------------	------

可压接导线 (额定联接)

联接点数量	4	螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm
-------	---	--------	--------------

大小

固定尺寸	12 mm
------	-------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	白色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于端子导轨	安装导轨已装备	安装板
----	--------	---------	-----

通用的

安装指导	直接安装	安装导轨已装备	安装板
------	------	---------	-----

额定数据

污染等级	3
------	---

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		