数据信息页

D 2 MK5/2 PA/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片

魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

通用订货数据

版本	端子盖, 白色, PA 66, 高度: 4000 mm, 宽度: 18 mm, 深: 7.7 mm, V-2
订货号	0244060000
类型	D 2 MK5/2 PA/NA
GTIN (EAN)	4008190071844
数量	50 items

D 2 MK5/2 PA/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
ימע		70 de (##)	0.0004:
<u>深</u> 高度	7.7 mm 4000 mm	深度 (英寸)	0.3031 inch
<u>同及</u>	4000 mm 18 mm	 高度 (英寸) 宽度 (英寸)	157.48 inch 0.7087 inch
<u> </u>	1.72 g	见反 (关寸)	0.7087 IIICII
/ 温度	1.72 g		
<u> </u>			
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC			
其它技术参数			
		72 II II C	_
安装指导	直接安装	<u>防爆版</u>	不
安装方式	直接安装		
可压接导线 (其它联接)			
其他联接方式的接口类型	螺钉联接		
可压接导线 (额定联接)			
连接方向	水平进线	联接类型	雪」 螺钉联接
联接点数量		<u> </u>	<u> </u>
			0.0 x 3.3 mm
大小	<u> </u>		
固定尺寸	12 mm		
材料参数			
++ web 1 1 ded		AT 4- / A 177	± -
基础材料	PA 66		白色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		
系统特征值	<u></u>		
类型	用于端子导轨	必须的端板 必须的端板	无 无
安装导轨已装备	安装板		
通用的			
回路数	2	安装指导	直接安装
四時数 安装导轨已装备		人权用力	且汉久衣
~** \J 7/1 D 7K EI	~~ I/A		

目录日期/图纸 2

数据信息页

D 2 MK5/2 PA/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据			
污染等级	3		
	3		
分类			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		