

STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片**插图类似**

测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	SAK系列, 插座
订货号	0244600000
类型	STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190103828
数量	50 items

STB 8.5/D4.5/2/M3 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	1.04 g
----	--------

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

外径	4.5 mm	插孔深度	7 mm
----	--------	------	------

材料参数

基础材料	青铜 - 锌	表面处理	经镀锌处理的
颜色编码	灰色		

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

安装指导	直接安装	表面处理	经镀锌处理的
------	------	------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		