

VH 13.5/4.9/3.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	连接套筒（端子），螺钉固定的, 宽度: 4.9 mm, 高度: 4.9 mm, 深: 13.5 mm, 回路数: 1, 青铜材质
订货号	0248500000
类型	VH 13.5/4.9/3.3
GTIN (EAN)	4008190022723
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	13.5 mm	深度 (英寸)	0.5315 inch
高度	4.9 mm	高度 (英寸)	0.1929 inch
宽度	4.9 mm	宽度 (英寸)	0.1929 inch
直径	4.9 mm	净重	0.9 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

直径	4.9 mm	静差 TS 32	32.5 mm
----	--------	----------	---------

材料参数

基础材料	青铜材质	颜色编码	灰色
------	------	------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	1	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		