ZS 2.3/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式,就可以建立有线电气接触,并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	插头(端子), 插拔联接, 4 mm², 联接点数量: 1, 回路数: 4, 宽度: 6.5 mm
订货号	<u>0249600000</u>
类型	ZS 2.3/4
GTIN (EAN)	4008190022785
数量	20 items

ZS 2.3/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
?寸和重量			
_		No. 44. 1.	
菜	38.1 mm	深度 (英寸)	1.5 inch
度	6.5 mm	高度 (英寸)	0.2559 inch
法 度	6.5 mm		0.2559 inch
重	2.74 g		-
温度			
境温度	-5 °C40 °C		
不保产品合规			
oHS 合规状态	合规,有例外		
oHS 豁免(如适用/已知)	6c		
EACH SVHC	Lead 7439-92-1	0.000	
CIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093		
其它技术参数			
国定类型	已插入的	安装指导	直接安装
装方式	插入的		
]压接导线 (额定联接)			
· 送接类型	插拔联接	联接点数量 联接点数量	1
才料参数	'		'
hant later		A	-
基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	红色
l燃等级符合 UL 94	V-2		
系统特征值 			
	,		
7 D J W L		5 44.10	
国路数	4	安装指导	直接安装
大工作温度	100 °C		
反定数据			
定横截面	4 mm²		
类			
TIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
TIM 8.0	EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
	07 14 14 00	ECLACC 40.0	
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
CLASS 9.1 CLASS 11.0 CLASS 13.0	27-14-11-92 27-14-11-92 27-25-03-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92 27-14-11-92 27-25-03-90

目录日期/图纸 2

数据信息页

ZS 2.3/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

27-25-03-90