

ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	插头（端子），插拔联接, 4 mm², 联接点数量: 1, 回路数: 4, 宽度: 6.5 mm
订货号	0249600000
类型	ZS 2.3/4
GTIN (EAN)	4008190022785
数量	20 items

ZS 2.3/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	38.1 mm	深度 (英寸)	1.5 inch
高度	6.5 mm	高度 (英寸)	0.2559 inch
宽度	6.5 mm	宽度 (英寸)	0.2559 inch
净重	2.74 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
安装方式	插入的		

可压接导线 (额定联接)

联接类型	插拔联接	联接点数量	1
------	------	-------	---

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	红色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	适配器插头
----	-------

通用的

回路数	4	安装指导	直接安装
最大工作温度	100 °C		

额定数据

额定横截面	4 mm ²
-------	-------------------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		