

**CLI C 02-3 GE/SW Ö MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

CLI C 导线标记号安装于还未联接的导线上。有四种尺寸，导线截面积为 0.5 mm<sup>2</sup> 至最大 70 mm<sup>2</sup>。标记号已预先印好，可即使用。每个标记号可以组合进行标识。

- 闭口标记号，用于未联接的导线，安全可靠。
- 特殊的弹性外形设计，用途广泛
- 安装简单，快速
- 相应配件可以简化标记工作
- 高质量的字体打印
- 字体清晰易读

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | CableLine, 导线及电缆标记号, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">0252111695</a>                      |
| 类型         | CLI C 02-3 GE/SW Ö MP                           |
| GTIN (EAN) | 4032248445103                                   |
| 数量         | 200 items                                       |

## CLI C 02-3 GE/SW Ö MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 3.5 mm | 深度 (英寸) | 0.1378 inch |
| 高度 | 3 mm   | 高度 (英寸) | 0.1181 inch |
| 宽度 | 3.4 mm | 宽度 (英寸) | 0.1339 inch |
| 净重 | 0.04 g |         |             |

## 温度

工作温度范围 -30...80 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

|              |  |
|--------------|--|
| 材料颜色 (阻抗编码)  | 4  |
| 打印方向         | 水平   |
| 打印类型         | 标准   |
| 打印工艺         | 热成型  |
| 类型           | MultiPack                                      |
| 宽度           | 3.4 mm   |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0  |
| 最大工作温度       | 80 °C  |
| 最小工作温度       | -30 °C   |
| 颜色编码         | 黄色   |
| 卤素           | 是  |
| 基础材料         | PVC, 软的, 无镉                                    |
| 打印颜色         | 黑色   |
| 打印标志         | 大写字母   |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 元件部分                                      |
| 推荐使用的工业      | 流程, 机械制造                                       |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Component part = Conductor and cable markers |
| 工作温度范围       | -30...80 °C                                    |
| 表面印刷         | Ö  |

## 导线和电缆标记号

|        |                           |        |                     |
|--------|---------------------------|--------|---------------------|
| 卤素     | 是                         | 最大压接面积 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积 | 0.2 mm <sup>2</sup>       | 最大电缆外径 | 3 mm                |
| 最小电缆外径 | 1.3 mm                    | 导线外径   | 1.3 - 3 mm          |
| 导线压接面积 | 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> |        |                     |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



插图类似