

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插图类似

CLI C 导线标记号安装于还未联接的导线上。有四种尺寸，导线截面积为 0.5 mm<sup>2</sup> 至最大 70 mm<sup>2</sup>。标记号已预先印好，可即使用。每个标记号可以组合进行标识。

- 闭口标记号，用于未联接的导线，安全可靠。
- 特殊的弹性外形设计，用途广泛
- 安装简单，快速
- 相应配件可以简化标记工作
- 高质量的字体打印
- 字体清晰易读

## 通用订货数据

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 版本         | CableLine, 导线及电缆标记号, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 黄色 |
| 订货号        | <a href="#">0252711607</a>                      |
| 类型         | CLI C 1-6 GE/SW 86 MP                           |
| GTIN (EAN) | 4008190131319                                   |
| 数量         | 100 items                                       |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                                        |
| 有效期        | 2025-08-31T00:00:00+02:00                       |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 5 mm   | 深度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 高度 | 6 mm   | 高度 (英寸) | 0.2362 inch |
| 宽度 | 4.2 mm | 宽度 (英寸) | 0.1654 inch |
| 净重 | 0.1 g  |         |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|              |                                                |      |
|--------------|------------------------------------------------|------|
| 材料颜色 (阻抗编码)  | 4                                              |      |
| 打印方向         | 水平                                             |      |
| 打印类型         | 标准                                             |      |
| 打印工艺         | 热成型                                            |      |
| 类型           | MultiPack                                      |      |
| 宽度           | 4.2 mm                                         |      |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0                                            |      |
| 最大工作温度       | 80 °C                                          |      |
| 最小工作温度       | -30 °C                                         |      |
| 颜色编码         | 黄色                                             |      |
| 卤素           | 是                                              |      |
| 最大绝缘直径       | 5                                              |      |
| 基础材料         | PVC, 软的, 无镉                                    |      |
| 打印颜色         | 黑色                                             |      |
| 打印标志         | 计数                                             |      |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                                           | 元件部分 |
| 推荐使用的工业      | 流程, 机械制造                                       |      |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Component part = Conductor and cable markers |      |
| 工作温度范围       | -30...80 °C                                    |      |
| 表面印刷         | 86                                             |      |

## 导线和电缆标记号

|        |                         |        |                   |
|--------|-------------------------|--------|-------------------|
| 卤素     | 是                       | 最大压接面积 | 4 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积 | 1.5 mm <sup>2</sup>     | 最大电缆外径 | 5 mm              |
| 最小电缆外径 | 2.5 mm                  | 导线外径   | 2.5 - 5 mm        |
| 导线压接面积 | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |        |                   |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



插图类似

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW Y          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901697</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190140359              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW P          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901668</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190079833              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW Q          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901670</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190081102              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 0 - 9

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW 4          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901515</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190090722              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW T          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901678</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190014698              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 0 - 9



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW 6          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901521</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190116446              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW K          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901658</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190036614              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 特殊字符



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW -          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901740</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4032248106691              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW L          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901660</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190082628              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW F          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901648</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190147716              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW A          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901638</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190184278              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 0 - 9



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW 7          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901524</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190003470              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW 2          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901509</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190044916              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW O          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901666</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190099855              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 0 - 9



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW 0          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901503</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190081218              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW J          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901656</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190124427              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW S          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901675</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190055004              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 0 - 9

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW 5          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901518</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190064945              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW 1          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901506</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190036072              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW M          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901662</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190119195              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW E          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901646</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190039738              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW G          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901650</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190011390              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW H          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901652</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190170288              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 0 - 9

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW 8          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901527</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190135003              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 特殊字符



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW /          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901743</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190137434              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 0 - 9



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW 3          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901512</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190168728              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW 9          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901530</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190112967              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW N          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901664</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190163884              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW R          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901672</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190149277              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW C          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901642</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190184681              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW B          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901640</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190057442              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW D          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901644</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190012601              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 其他




CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 BL/WS -          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901741</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190119959              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 独立安装杆



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1 F. CLI C 1-3       | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0532100000</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190092191              |                |
| 数量         | 20 ST                      |                |

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW I          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901654</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190029647              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 特殊字符

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW +          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901738</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4032248307340              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW ET         | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901745</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190163983              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW U          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901680</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190007133              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW V          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901682</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190106751              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 其他

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 RT/WS +          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901739</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190013691              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## CLI C 1-6 GE/SW 86 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW X          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901693</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190115142              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## 特殊字符



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW .          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901749</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190043339              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

## A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW W          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901684</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190060046              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | CLI R 1-3 GE/SW Z          | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">0572901699</a> | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190142681              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |