

BFSC M2.5X14 SAKD2.5N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	安装螺钉（端子），2.50 mm, 深: 3.8 mm, 宽度: 4.5 mm, 高度: 14 mm
订货号	0266800000
类型	BFSC M2.5X14 SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008 190084899
数量	100 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00

BFSC M2.5X14 SAKD2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3.8 mm	深度 (英寸)	0.1496 inch
高度	14 mm	高度 (英寸)	0.5512 inch
宽度	4.5 mm	宽度 (英寸)	0.1772 inch
直径	3.8 mm	净重	0.49 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

直径	3.8 mm	螺纹外部公制尺寸	2.50 mm
间距 P (单位: mm)	5.10 mm		

材料参数

颜色编码	米色
------	----

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	1	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		