

## STB 25 IH/GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



## 电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

## 通用订货数据

版本	插座（端子），插孔深度: 13 mm, 深: 30 mm
订货号	<a href="#">0267200000</a>
类型	STB 25 IH/GE
GTIN (EAN)	4008190002862
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-12-31T00:00:00+01:00
替代产品	<a href="#">STB 21.6/IH/GE WTL6/3</a>

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	7.2 mm	宽度 (英寸)	0.2835 inch
净重	4.2 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

## 大小

插孔深度 13 mm

## 材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 系统特征值

类型 用于端子导轨

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		