

**QL 2 RSF1+2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

**通用订货数据**

版本	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A, 回路数：2, 间距 P（单位：mm）：11.00, 绝缘：无, 宽度：18 mm
订货号	<a href="#">0267400000</a>
类型	QL 2 RSF1+2
GTIN (EAN)	4008190139988
数量	50 items

**QL 2 RSF1+2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	18 mm	宽度 (英寸)	0.7087 inch
净重	1.38 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

**大小**

间距 P (单位 : mm)	11.00 mm
----------------	----------

**材料参数**

基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
------	-------	------	----

**系统特征值**

类型	横联
----	----

**通用的**

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

**额定数据**

额定电流	57 A
------	------

**分类**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		