## 数据信息页

#### QL 3 RSF1+2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





与集成释放杆的接线端子相比,魏德米勒的可拆插头可以 完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉,为标准隔离器 提供灵活的备选解决方案。

#### 通用订货数据

版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 11.00, 绝缘: 无, 宽度: 29 mm
订货号	0267500000
类型	QL 3 RSF1+2
GTIN (EAN)	4008190116835
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-30T00:00:00+02:00

### **QL 3 RSF1+2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批

甲批			
DOLLC	Σh.		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
_			
深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
忠度	29 mm		1.1417 inch
重	2.22 g		
<b>温度</b>			
字储温度 	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
环保产品合规			,
2016 今却作本	<b>今</b> 坝 工刷从		
RoHS 合规状态 REACH SVHC	合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
————————— 其它技术参数			
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
方爆版	不	安装方式	旋紧的
大小			
间距 P(单位:mm)	11.00 mm		
			ı
材料参数 			<u> </u>
基础材料	Cu Zn	颜色编码	灰色
系统特征值			
类型	横联		
<del>通用的</del>	12-22		
回路数	3	安装指导	直接安装
前定数据		X4/16-0	HIXXX
4×, ~ × × 1/11			
额定电流	57 A		
分类			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

目录日期/图纸 2