

产品图片



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	横联件（端子），已插入的, 米色, 44 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：12.00, 绝缘: 是, 宽度: 12 mm
订货号	0270760000
类型	QS 2/12/4
GTIN (EAN)	4008190011420
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	34.5 mm	深度 (英寸)	1.3583 inch
高度	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch
宽度	12 mm	宽度 (英寸)	0.4724 inch
净重	7 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	12.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	44 A
------	-------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		