

产品图片



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 版本 | 横联件 (端子), 已插入的, 米色, 44 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 10.00, 绝缘: 是, 宽度: 12 mm |
| 订货号 | 0270860000 |
| 类型 | QS 2/10/4 |
| GTIN (EAN) | 4008190062620 |
| 数量 | 20 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 34.5 mm | 深度 (英寸) | 1.3583 inch |
| 高度 | 20 mm | 高度 (英寸) | 0.7874 inch |
| 宽度 | 12 mm | 宽度 (英寸) | 0.4724 inch |
| 净重 | 7 g | | |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C | 最大持续工作温度 | 100 °C |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2 |

其它技术参数

| | | | |
|------|------|------|------|
| 固定类型 | 已插入的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版 | 不 | | |

大小

| | |
|----------------|----------|
| 间距 P (单位 : mm) | 10.00 mm |
|----------------|----------|

材料参数

| | | | |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料 | PA 66 | 颜色编码 | 米色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | | |

系统特征值

| | |
|----|-------|
| 类型 | 用于横联件 |
|----|-------|

通用的

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 回路数 | 2 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

额定数据

| | |
|------|------|
| 额定电流 | 44 A |
|------|------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |