

产品图片**电流电压互感器接线**

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，
让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有
的重要转换电路。

通用订货数据

版本	横联件（端子），已插入的，米色，44 A，回路数：2， 间距 P（单位：mm）：8.00，绝缘：是，宽度：12 mm
订货号	0270960000
类型	QS 2/8/4
GTIN (EAN)	4008190077006
数量	20 items

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	34.5 mm	深度 (英寸)	1.3583 inch
高度	16 mm	高度 (英寸)	0.6299 inch
宽度	12 mm	宽度 (英寸)	0.4724 inch
净重	6.1 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	8.00 mm
----------------	---------

材料参数

颜色编码	米色
------	----

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电流	44 A
------	------

分类

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		