

STB 25 IH/GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



STB 25 IH/6N 027120

测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	插座（端子），插孔深度: 13 mm, 深: 30.5 mm
订货号	0271200000
类型	STB 25 IH/GN
GTIN (EAN)	4008190155889
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-12-31T00:00:00+01:00
替代产品	STB 21.6/IH/GN WTL6/3

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	30.5 mm	深度 (英寸)	1.2008 inch
宽度	7.2 mm	宽度 (英寸)	0.2835 inch
直径	7.2 mm	净重	4.18 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	旋紧的		

大小

直径	7.2 mm	插孔深度	13 mm
----	--------	------	-------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	绿色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于端子导轨
----	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		