

BSK M3X30 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	汇流排（端子），红色，高度：30 mm，深：3 mm，聚酰胺 66
订货号	0277800000
类型	BSK M3X30 NA
GTIN (EAN)	4008190515041
数量	50 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-12-31T00:00:00+01:00

BSK M3X30 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
直径	3 mm	净重	0.23 g

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

大小

直径 3 mm

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	表面处理	电解抛光
颜色编码	红色	阻燃等级符合 UL 94	V-2

系统特征值

类型 螺钉

通用的

最大工作温度	100 °C	表面处理	电解抛光
--------	--------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		