



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	紧固元件 (端子) , 银色, 高度: 12.5 mm, 宽度: 10 mm, 钢, 180 °C
订货号	0280100000
类型	DKSUE NSCH/ESCH
GTIN (EAN)	4008190036348
数量	100 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7.7 mm	深度 (英寸)	0.3031 inch
高度	12.5 mm	高度 (英寸)	0.4921 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	1.31 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	180 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
------	-------	-----	---

大小

间距 P (单位 : mm)	13.50 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	钢	颜色编码	银色
------	---	------	----

系统特征值

类型	其他
----	----

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		