


NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件，您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用，可收集、分配或耗散电位。

通用订货数据

版本	汇流排（端子），本色，高度：15 mm，深：2 mm，青铜材质
订货号	0280200000
类型	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
数量	10 M

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	1000 mm	宽度 (英寸)	39.37 inch
净重	198.26 g		

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据IECEx/ATEX

IECEx 证书号	IECExULD13.0005U	导线最大压接面积 (IECEx)	2.5 mm ²
-----------	------------------	------------------	---------------------

其它技术参数

安装指导 直接安装

可压接导线 (额定联接)

联接类型 螺钉联接

大小

静差 TS 35 39 mm

材料参数

基础材料	青铜材质	表面处理	未处理的
颜色编码	本色		

通用的

安装指导 直接安装 表面处理 未处理的

额定数据

额定电流 24 A

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92

技术数据

ECLASS 15.0

27-14-11-92

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	BFSC M5X8 SCHLITZ	版本
订货号	0296700000	安装螺钉（端子），5.00 mm, 钢, 深: 8.5 mm, 宽度: 8.5 mm
GTIN (EAN)	4008190881764	mm
数量	100 ST	
类型	DKSUE NSCH/ESCH	版本
订货号	0280100000	紧固元件（端子），银色, 高度: 12.5 mm, 宽度: 10 mm, 钢, 180 °C
GTIN (EAN)	4008190036348	
数量	100 ST	

附件

Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范



通用订货数据

类型	SH 1	版本
订货号	0299860000	汇流排支架, 米色, 100 °C, 宽度: 26 mm, V-2, 聚酰胺 66, 旋紧的
GTIN (EAN)	4008190135133	
数量	20 ST	