SK SAKS1/G25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





插图类似

加上 SIHA 熔芯架后,普通的端子立即变成了熔断型端子,只需移走绝缘盖子,插上熔芯插头。

通用订货数据

版本	螺钉盖板(端子)
订货号	<u>0282000000</u>
类型	SK SAKS1/G25
GTIN (EAN)	4008190078492
数量	20 items

SK SAKS1/G25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
	<u>'</u>			
ROHS	一致			
マママ				
争重	4.25 g			
	4.25 g			
温度				
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
不保产品合规				
2-115 会切华太	然会悪犬			
RoHS 合规状态 REACH SVHC		符合要求 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
ILACITOVIIC	↑			
其它技术参数				
固定类型 固定类型	螺钉固定的 螺钉固定的	防爆版	不	
安装方式	其他	155744111	·	
材料参数			<u>'</u>	
颜色编码	黑色			
纵巴编码 ————————————————————————————————————				
系统特征值				
	其他			
	,			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			