

**SK SAKS1/G25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似

加上 SIHA 熔芯架后，普通的端子立即变成了熔断型端子，  
只需移走绝缘盖子，插上熔芯插头。

**通用订货数据**

版本	螺钉盖板（端子）
订货号	<a href="#">0282000000</a>
类型	SK SAKS1/G25
GTIN (EAN)	4008190078492
数量	20 items

**SK SAKS1/G25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

净重	4.25 g
----	--------

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	防爆版	不
安装方式	其他		

**材料参数**

颜色编码	黑色
------	----

**系统特征值**

类型	其他
----	----

**分类**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		