

## BFSC M3X25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

版本	安装螺钉（端子），3.00 mm, 钢, 深: 4.8 mm, 宽度: 4.8 mm, 高度: 25 mm
订货号	<a href="#">0292500000</a>
类型	BFSC M3X25
GTIN (EAN)	4008190177027
数量	100 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	4.8 mm	深度 (英寸)	0.189 inch
高度	25 mm	高度 (英寸)	0.9842 inch
宽度	4.8 mm	宽度 (英寸)	0.189 inch
直径	3 mm	净重	1.38 g

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

## 大小

直径	3 mm	螺纹外部公制尺寸	3.00 mm
----	------	----------	---------

## 材料参数

基础材料	钢	颜色编码	银色
------	---	------	----

## 系统特征值

类型	用于横联件
----	-------

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		