

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







不锈钢是各种高纯度耐腐蚀(合金)钢材的统称。

#### 通用订货数据

版本	端子导轨, 附件, 不锈钢, 未处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 33 mm, 深: 15 mm
订货号	<u>0293220000</u>
类型	TS 32X15 2M/CRN
GTIN (EAN)	4032248014026
数量	20 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技术数据

审批				
ROHS	一致			
マ寸和重量				
罙	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch	
高度	33 mm	高度 (英寸)	1.2992 inch	
宽度	2000 mm		78.74 inch	
争重	612.33 g			
<b>温度</b>			,	
不境温度	-5 °C40 °C			
环保产品合规				
oule 会师华 <del>大</del>	会扣 工例从			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
安装导轨				
安装指导	直接安装			
示准	DIN EN 60715			
表面处理				
强度	1.50 mm			
基础材料	不锈钢			
端子导轨长度	最小	0 mm		
	标称 2000 mm		n	
	最大	2000 mr	n	
安装导轨经预钻孔	无			
快缝宽度	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
开孔间距,在中间	0 mm			
快缝间隙				
快缝长度				
分类				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
TIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
CLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02	<del></del>		

目录日期/图纸 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

#### 通用订货数据

类型 FKSC M5X8 D9/SW2.5

订货号 0295900000

GTIN (EAN) 4008190133337

数量 50 ST

9/SW2.5 版本

SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1