

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



不锈钢是各种高纯度耐腐蚀（合金）钢材的统称。

通用订货数据

版本	端子导轨, 附件, 不锈钢, 未处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 33 mm, 深: 15 mm
订货号	0293220000
类型	TS 32X15 2M/CRN
GTIN (EAN)	4032248014026
数量	20 M

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	15 mm	深度 (英寸)	0.5906 inch
高度	33 mm	高度 (英寸)	1.2992 inch
宽度	2000 mm	宽度 (英寸)	78.74 inch
净重	612.33 g		

温度

环境温度 -5 °C...40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

安装导轨

安装指导	直接安装		
标准	DIN EN 60715		
表面处理	未处理的		
强度	1.50 mm		
基础材料	不锈钢		
端子导轨长度	最小	0 mm	
	标称	2000 mm	
	最大	2000 mm	
安装导轨经预钻孔	无		
狭缝宽度			
开孔间距, 在中间	0 mm		
狭缝间隙			
狭缝长度			

分类


ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	FKSC M5X8 D9/SW2.5	版本	
订货号	0295900000	SAK系列, 内六角螺钉, 螺钉, 回路数: 1	
GTIN (EAN)	4008190133337		
数量	50 ST		