

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | VPK (塑料堵头), 插头, 封闭式, PG 11, 6.5 mm, IP65, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) |
| 订货号 | 0294860000 |
| 类型 | VP 11-K54 |
| GTIN (EAN) | 4008190147822 |
| 数量 | 100 items |

VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

| | |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|------|---------|---------|-------------|
| 高度 | 3.5 mm | 高度 (英寸) | 0.1378 inch |
| 长度 | 10 mm | 长度 (英寸) | 0.3937 inch |
| 直径 | 18.6 mm | 最小壁厚 | 0.5 mm |
| 最大壁厚 | 5.5 mm | 净重 | 1.2 g |

温度

| | |
|------|-----------------|
| 工作温度 | -40 °C...100 °C |
|------|-----------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------|----------|
| 头部直径 | 22.00 mm | 带 GWDR 的承托类型 | IP65 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | 最大工作温度 | 100 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C | 卤素 | 不 |
| 防护等级 | IP54 | 电缆接头 | PG |
| 基础材料 | 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) | 密封圈直径 | 18.60 mm |
| 螺纹 (外部) | PG 11 | 螺纹长度 | 6.5 mm |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

