

VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	VPK (塑料堵头), 插头, 封闭式, PG 11, 6.5 mm, IP65, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	0294860000
类型	VP 11-K54
GTIN (EAN)	4008190147822
数量	100 items

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	3.5 mm	高度 (英寸)	0.1378 inch
长度	10 mm	长度 (英寸)	0.3937 inch
直径	18.6 mm	最小壁厚	0.5 mm
最大壁厚	5.5 mm	净重	1.2 g

温度

工作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

头部直径	22.00 mm	带 GWDR 的承托类型	IP65
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
防护等级	IP54	电缆接头	PG
基础材料	聚酰胺 6 (PA6 - GF30)	密封圈直径	18.60 mm
螺纹 (外部)	PG 11	螺纹长度	6.5 mm

分类

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

图纸

