**VP 13,5-K54** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

版本	VPK (塑料堵头), 插头, 封闭式, PG 13.5, 5 mm, IP65, 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)
订货号	<u>0294960000</u>
类型	VP 13,5-K54
GTIN (EAN)	4008190152659
数量	100 items

## **VP 13,5-K54**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

<b>审批</b>			
DOLLC	Σh.		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
<u> </u>	10 mm	长度 (英寸)	0.3937 inch
直径	20.4 mm	最小壁厚	0.5 mm
	4 mm		1.8 g
温度			
工作温度	-40 °C100 °C		
环保产品合规			
D-11c 全恒华 <del>大</del>	△+□ T/□ ≒		
RoHS 合规状态 REACH SVHC			
通用参数			
	25.00 mm	带 GWDR 的承托类型	IP65
阻燃等级符合 UL 94	V-2		100 °C
	-40 °C	卤素	不
最小工作温度	-40 °C IP54	<u>卤素</u> 电缆接头	不 PG
最小工作温度 防护等级			
最小工作温度 防护等级 基础材料	IP54	电缆接头	PG
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部) <b>分类</b>	IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30)	电缆接头 密封圈直径	PG 20.40 mm
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部)	IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 13.5	电缆接头 密封圈直径 螺纹长度	PG 20.40 mm 5 mm
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部) <b>分类</b> ETIM 6.0	IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 13.5 EC000451	电缆接头 密封圈直径 螺纹长度 ETIM 7.0	PG 20.40 mm 5 mm
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部) <b>分类</b> ETIM 6.0 ETIM 8.0	IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 13.5	电缆接头 密封圈直径 螺纹长度	PG 20.40 mm 5 mm
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部) <b>分类</b> ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 13.5 EC000451 EC000451	电缆接头 密封圈直径 螺纹长度 ETIM 7.0 ETIM 9.0	PG 20.40 mm 5 mm EC000451 EC000451
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部) <b>分类</b>	IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 13.5 EC000451 EC000451 EC000451	电缆接头 密封圈直径 螺纹长度 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	PG 20.40 mm 5 mm EC000451 EC000451 27-14-44-25
最小工作温度 防护等级 基础材料 螺纹 (外部) <b>分类</b> ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	IP54 聚酰胺 6 (PA6 - GF30) PG 13.5 EC000451 EC000451 EC000451 27-14-44-33	电缆接头 密封圈直径 螺纹长度 ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	PG 20.40 mm 5 mm EC000451 EC000451 27-14-44-25 27-14-44-25

**VP 13,5-K54** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

